



ACO Rostfri Vatten-
krankolonn med slanghållare

Denna bruksanvisning innehåller viktig information om driftsättning och hantering. Förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe för framtida användning och bifoga bruksanvisningen till produkten om du lämnar den vidare till tredje part!

Observera säkerhetsanvisningarna!

De är avsedda att underlätta korrekt hantering och hjälpa dig att undvika missförstånd och skador.

Säkerhetsanvisningar

För att undvika fel, skador och hälsorisker ska du följa följande anvisningar:

För att förhindra olyckor bör du montera krankolonnen endast på ett lutningsbeständigt och fast fundament som kan ta emot en belastning, t.ex. stenplattor eller betongfundament. Använd skruvar och pluggstift som är anpassade för det använda fundamentet.

Vatten som är förorenat av grus, silt, sand eller liknande material kan skada kolonnen.

Den här kolonnen är endast avsedd att användas med vatten. Använd den inte för att leverera aggressiva kemikalier, avloppsvatten, aci-diska eller brandfarliga vätskor samt slipande ämnen.

Vatten som är förorenat av grus, silt, sand eller liknande material kan skada kolonnen.

Du kan använda den installerade kranen för att fylla hinkar eller vattenkannor. Du kan använda avstängningskranen på kolonnens botten för att ansluta en slang. Använd slanghållaren för att fästa slangen, så att du alltid har slangen nära till hands.





Art. 103233


Montering

1. Tänk på att kolonnen måste stängas av från vattenledningsnätet och tömmas under frostperioden. Se till att tillhandahålla lämpliga ventiler eller andra medel.
2. Bygg eller installera ett lämpligt fundament och placera kolonnen på fundamentet och rikta in hålen vid pumpbasen.
3. Markera hålen och borra 4 hål i fundamentet på de markerade positionerna med hjälp av en lämplig bormaskin. Monteringshålen på pelaren är avsedda för en skruvdiameter på 8 mm.
4. Sätt in pluggstift i de borrarade hålen i enlighet med skruvstorleken (skruvarna ingår inte). Du kan ansluta sampelet på ett vattenrör G ½".
5. Kollimera hålen i flänsanslutningen och skruva fast pelaren med lämpliga skruvar.



Anslutningar

- 1 Kran med integrerad slangkoppling
- 2 Möjlighet till slanganslutning eller spänne



Teknisk data

Höjd	75 cm
Diameter	10,2 cm
Dimension på basplatta	20 x 20 cm
Total vikt	ca. 3,6 kg
Skruvdiameter (ej inkluderad)	8 mm
Allagängadeanslutninga	G ½"
Maxtillåtettryck	8 Bar